

Gebrauchs- und Pflegeanleitung Actiroll® Wave (Animal)

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuer Actiroll® Wave.

Mit einem TOGU® Produkt haben Sie sich für ein Markenprodukt „made in Germany“ entschieden.

Actiroll Wave wird entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert, sie enthält keine Schwermetalle und besteht aus 100% recyclingfähigem Kunststoff.

Die Actiroll Wave ist die erste luftgefüllte und zugleich harte Rolle für Massage, mehr Entspannung und Regeneration. Actiroll Wave ist aus hochwertigem Ruton (luftgefüllt) und mit einem Nadelventil versehen.

Pumpen:

Zum Nachpumpen bzw. Entlüften der Actiroll verwenden Sie bitte die beiliegende Original TOGU Ballpumpe für Nadelventile (Art.nr. 904400), auch erhältlich im Handel.



**Wichtig: Die Nadel immer leicht anfeuchten.
Dann gerade und vorsichtig in das Ventil einführen.**

Actiroll Wave S

Maße: ca. 15 x 6,5 cm

Belastbarkeit: ca. 200 kg

Temperatur-Beständigkeit:

Das Gerät soll idealerweise bei Raumtemperatur eingesetzt werden.

Pflege:

Zum Reinigen der luftgefüllten Actiroll können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungsmittel sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reinigungsmittel greifen das Material an.



Instructions for Use and Care – Actiroll® Wave (Animal)

Congratulations on your purchase of your new Actiroll® Wave.

Having purchased the Actiroll Wave you have chosen a TOGU® branded product which is “Made in Germany”!

It is made in conformity with the applicable EU regulations for sports equipment, it contains no heavy metals and is made of 100% recyclable plastic.

The Actiroll Wave is the first new air-filled and hard regeneration tool for massage and myofascial relaxation. Actiroll Wave is manufactured from high quality Ruton and is provided with needle valve.

Inflate and deflate:

To de- or inflate the Actiroll please use the attached original TOGU ball pump for need valves (Art.nr. 904400).



Important: Moisten the needle and insert the needle straight and carefully into the valve.

Actiroll Wave S

Size: approx. 15 x 6,5 cm

Max load: approx. 200 kg

Thermal stability:

The Actiroll is UV-resistant and also heat-resistant to a limited degree. It can easily withstand temperatures of up to 45°C. However, the Actiroll should be kept out of direct sunlight (e.g. do not store on window-sill). The material softens as it gets warmer.

The Actiroll is also resistant to cold, but should nevertheless not be stored at temperatures below -10°C. The material hardens as it gets colder.

Care:

Any mild standard cleaning agents and disinfectants can be used to clean the Actiroll.

Solvent-based, acidic or caustic cleaners will damage the material. The Actiroll Wave are water-proof.

