



Gebrauchs- und Pflegeanleitung Multiroll® functional / Multiroll® mein Yoga

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen TOGU Geräts.

Mit der Multiroll® haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden! Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.

Die Multiroll® ist einsetzbar als vielseitiges Trainingsgerät und als Lagerungshilfe. Mit der Multiroll können Sie ganz einfach und ohne zusätzlichen Zeitaufwand Koordination, Kraft und Beweglichkeit trainieren. Das Training erreicht die tieferliegende Muskulatur.

Kleine Gerätekunde:

Die Multiroll® ist aus hochwertigem Ruton mit Nadelventil hergestellt.

Maße: 80 x 18 cm

Belastbarkeit: ca. 200 kg

Temperatur-Beständigkeit:

Die Multiroll® ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann die Multiroll® problemlos eingesetzt werden. Es sollte jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster). Das Material wird durch zunehmende Wärme weicher.

Die Multiroll® ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C liegen. Das Material wird durch zunehmende Kälte fester.

Pumpen:

Zum Nachpumpen bzw. Entlüften der Multiroll® verwenden Sie bitte die beiliegende Original TOGU Ballpumpe für Nadelventile (Art.nr. 904400), auch erhältlich im Handel.



**Wichtig: Die Nadel immer leicht anfeuchten.
Dann gerade und vorsichtig in das Ventil einführen.**

Pflege:

Zum Reinigen der luftgefüllten Multiroll® Produkte können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungsmittel sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an.





Manual and Maintenance Instructions Multiroll® functional / Multiroll® mein Yoga

Congratulations on your purchase of the Multiroll® functional / Multiroll® mein Yoga.

**With the Multiroll® you have chosen a TOGU brand product made in Germany.
It was produced as a sports device in compliance with valid EU norms and contains no forbidden phthalates and no heavy metals.**

Multiroll® functional / Multiroll® mein Yoga

Size: 80 x 18 cm
Profile depth: approx. 2,0 cm
Max load: approx. 200 kg

Thermal stability:

The Multiroll® is UV-resistant and also heat-resistant to a limited degree. It can easily withstand temperatures of up to 45°C. However, the Multiroll® should be kept out of direct sunlight (e.g. do not store on window-sill). The material softens as it gets warmer.

The Multiroll® is also resistant to cold, but should nevertheless not be stored at temperatures below -10°C. The material hardens as it gets colder.

Inflate and deflate:

To de- or inflate the Multiroll® please use the attached original TOGU ball pump for need valves (Art.nr. 904400).



Important: Moisten the needle and insert the needle straight and carefully into the valve.

Care:

Any mild standard cleaning agents and disinfectants can be used to clean the Multiroll®. Solvent-based, acidic or caustic cleaners will damage the material.

